

# DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda	Duplo flangeado com faixas
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	26 mm
Diâmetro do furo do eixo	15 mm
Comprimento do cubo	32 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech plus
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	240 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	200 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	480 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C

# DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Número de encomenda 00860912  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

