

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda	Duplo flangeado com faixas
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	26 mm
Diâmetro do furo do eixo	15 mm
Comprimento do cubo	32 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech plus
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	240 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	200 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	480 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Número de encomenda 00860912

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

