

## ALPHA

3478UFR200P63

EAN 4031582307009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                            |
| Тип                                | Фиксиран Колело                  |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 400 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 800 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 240 mm                           |
| Обща ширина                        | 115 mm                           |
| Общо тегло                         | 2.26 kg                          |

## ВИЛКА

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица        | Обхват               |
| Цвят                | Синьо покритие       |

## КОЛЕЛО

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness        | мек                                           |
| Материал на тялото    | Полиамид                                      |
| Материал на резбата   | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер                 | Ролков лагер                                  |
| Ос                    | Завинтен с гайка                              |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)                       |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба             |
| Диаметър              | 200 mm                                        |
| Ширина на Резба       | 46 mm                                         |
| Ширина на тялото      | 46 mm                                         |
| Твърдост на Резба (A) | 63 Бръснач A                                  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 140 mm            |
| Ширина на плаката                         | 115 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# ALPHA

3478UFR200P63

EAN 4031582307009

Номер на поръчката 00000855  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

