

LINEA LOAD

5940UAP050L51-8 load 9011

EAN 4031582421606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea load
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	50,5 mm
Largeur totale	47,5 mm
Poids	0,09 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Noir graphite (RAL9011)
Rayon d'encombrement	40,5 mm
Diamètre d'encombrement	81 mm
Diamètre du dôme	23 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	13 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	8 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LOAD



5940UAP050L51-8 load 9011

EAN 4031582421606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award