

OMIKRON

9250STP250P65

EAN 4031582314038
Broj porudžbine 00830227

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Omikron
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	2640 kg
Nosivost na 6 km/h	2200 kg
Statički Nosivost	5280 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	325 mm
Ukupna težina	33,626 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik od limova, težak
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stirnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	250 mm
Širina omotac	100 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusa	Pravo
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
offset	75 mm
okretni radijus	200 mm
Otpor okretanju	400 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	200 mm
Širina ploče	160 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	160 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	120 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

TEHNIČKI CRTEŽI

