

# AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936

Номер замовлення 00003170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Agila twin                                  |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                  |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                       |
| Загальна висота                    | 99 mm                                       |
| Загальна ширина                    | 71 mm                                       |
| Загальна вага                      | 0,635 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                    |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук          |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)          |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 75 mm                           |
| Протектор               | 25 mm                           |
| Ширина тіла             | 25 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній     |
| Виля Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони          |
| Колір               | Пасивований блакитним       |
| Офсет (Зсув)        | 31,3 mm                     |
| Радіус повороту     | 99 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 198 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 65 mm                       |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10,3 mm        |

# AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936

Номер замовлення 00003170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

