

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

Numer zamówienia 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○○○○○
Hałas ruchowy	○○○○○
Odejście	○○○○○
Odporność na korozję	○○○○○

### PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	630 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	200 mm
Szerokość całkowita	141 mm
Waga całkowita	13,953 kg

### KOŁO

Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Szerokość korpusu	40 mm

### OBUDOWA

Wysięg	35 mm
Promień działania koła	115 mm
Zasięg działania koła	230 mm
Średnica kopuły	130 mm

### MOCOWANIE

Długość płytki	145 mm
Szerokość płytki	145 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

Numer zamówienia 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### RYSUNKI TECHNICZNE

