

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Pasūtījuma numurs 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
	mīksts
Protektora materiāls	Poliuretāns, putots
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Melns
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	175 mm
Protektora platums	30 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	44 mm
Korpusa platums	30 mm
Protektora cietība (A)	70 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ● ● ● ○

Nodilums ● ● ● ○ ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Maxtech

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 75 kg

Statiskā kravnesība 150 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais svars 0,3 kg

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Pasūtījuma numurs 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

