

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Objednávací číslo 00800109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ○○○○○

Hlučnost ○○○○○

Opotřebení ○○○○○

Odolné vůči korozi ○○○○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Footmaster

Typ Otočné Kolečko

Nosnost 3 km/h 310 kg

Rozsah teploty (minimální) -10 °C

Teplotní rozsah (maximální) 90 °C

Celková výška 160 mm

Stavební výška 118 mm

Celková hmotnost 6,94 kg

## KOLO

Ložisko Neopracovaný Poklice

Průměr 100 mm

Šířka Běhoun 30 mm

Šířka středu kola 30 mm

## UCHYCENÍ

Vyosení 30 mm

Poloměr otáčení 84 mm

Průměr otáčení 168 mm

Poloměr otáčení 104 mm

## MONTÁŽ

Délka plotny 112 mm

Šířka plotny 112 mm

Délka otvoru plotny (maximální) 92 mm

Šířka otvoru plotny (maximální) 92 mm

Průměr otvoru plotny 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Objednáací číslo 00800109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

