ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	160 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	320 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	128 mm
Общая ширина	85 mm
Общий вес	0,48 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	34 mm
Ширина тела	34 mm
Твердость Протектор (A)	63 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	103 mm
Ширина пластины	85 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617

Номер заказа 00027242

Чертежи изделия





