

INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 D 7035 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Integral twin
Tipus	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	125 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	375 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	150 mm
Àmplia general	63 mm
Pes total	1,17 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	Llum gris (RAL7035)
Desplaçament	37,5 mm
Scio de giro	103 mm
Sterferencia de giro	206 mm
Dome Dictel	61,5 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color	Llum gris (RAL7035)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	12 mm
Corporació ample	12 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant	32 mm
Pern Longitud	51 mm
Posició Pern	7 mm
Pern muntant la quantitat de forats	4
Col·lecció	Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.



Premi
Alemany
de
Disseny



Premi
Red Dot
Disseny
Award


INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 D 7035 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte



Premi
Alemany
de
Disseny



Premi
Red Dot
Disseny
Award