PRODUCTINFORMATIE

ALPHA

3478UFJ100P62 tyre-5015

EAN 4031582377804



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,51 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Loopvlak	Hemelsblauw (RAL5015)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478UFJ100P62 tyre-5015


EAN 4031582377804

Bestelnummer 00032315

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH