

# NOVATECH

ITB 160X50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901

Broj porudžbine 00861399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## TOCAK

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materijal za telo          | Aluminijum                |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno       |
| Nošenje                    | Dosadno sa ključnim putem |
| Boja Tocak                 | Med žuta (RAL1005)        |
| štitnici omotaca           | Bez stražara              |
| Prečnik                    | 160 mm                    |
| Širina omotac              | 50 mm                     |
| dimenzija rupa osovina     | 20 mm                     |
| dužina glavčine            | 54 mm                     |
| Širina tela                | 50 mm                     |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                  |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                  |

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Novatech                     |
| Tip                            | Tocak                        |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 800 kg                       |
| Nosivost na 6 km/h             | 640 kg                       |
| Statički Nosivost              | 1600 kg                      |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                        |
| Ukupna težina                  | 0,94 kg                      |

# NOVATECH

ITB 160X50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901  
Broj porudžbine 00861399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

