

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Compacta
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	15 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	30 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	13,5 mm
Общая ширина	19 mm
Общий вес	0,01 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Прямой
Цвет	Пассивированный голубым
Диаметр купола	19 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	14 mm
Ширина Протектор	14 mm
Ширина тела	14 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Круглая пластина
Длина отверстия пластины (максимальная)	20 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	20 mm
Диаметр отверстия пластины	2,5 mm

СОМПАСТА

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Номер заказа 00021119
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

