

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BàSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conducció elèctrica	✓
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	81 mm
Àmplia general	54 mm

RODA

Material corporal	Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	62 mm
Sterferencia de giro	124 mm
Dome Dictel	20 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia	11 mm

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

