

ANIKA

5923UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582437782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Anika |
| Type | Roulette pivotante à blocage intermittent |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 67 mm |
| Largeur totale | 39,5 mm |
| Poids | 0,075 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 65 mm |
| Largeur du bandage | 11 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme de la chape | Roulette jumelée |
| Pivot | Tige pivotante |
| Déport | 20 mm |
| Rayon d'encombrement | 55,4 mm |
| Diamètre d'encombrement | 110 mm |
| Diamètre du dôme | 18 mm |

FIXATION

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 10 mm |

ANIKA

5923UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582437782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



Interzum
Award