



L'image peut différer du produit d'origine

#### PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● ○ |

#### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Galea                              |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur électrique           | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 162 mm                             |
| Largeur totale                  | 65 mm                              |
| Poids global                    | 0.52 kg                            |

#### CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide              |
| Forme Chape             | Fermé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Gris clair (RAL7035)   |
| Déport                  | 40 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 95 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 190 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 59 mm                  |

#### ROUE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Matériau du corps          | Polypropylène              |
| Bandage                    | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement                  | Moyeu lisse                |
| Couleur du bandage de roue | Gris trafic A (RAL7042)    |
| Couleur Roue               | Gris trafic A (RAL7042)    |
| Pare-fils                  | Avec protège-filet         |
| Diamètre                   | 125 mm                     |
| Largeur du Bandage         | 30 mm                      |
| Diamètre du trou de l'Axe  | 0 mm                       |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                       |
| Largeur du corps           | 30 mm                      |
| Dureté du Bandage (A)      | 90 Shore A                 |

#### RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 90 mm                |
| Largeur de plaque                     | 70 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 50 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 54.4 mm              |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 60 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 70 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8.2 mm               |

# GALEA

5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308648

Numéro de commande 00073760

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

