

ZETA

4687IFP200P63

EAN 4031582366044
Broj porudžbine 00828556

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Zeta |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 450 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 360 kg |
| Statički Nosivost | 900 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C |
| Sveukupna visina | 240 mm |
| Ukupna širina | 96 mm |
| Ukupna težina | 4,178 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--|
| Materijal za telo | Aluminijum |
| | mekan |
| materijal omotaca | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Siva/ne-označavanje |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 67 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|--|
| Materijal | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 55 mm |
| okretni radijus | 161 mm |
| Otpor okretanju | 322 mm |
| Prečnik kupole | 96 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 105 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

ZETA

4687IFP200P63

EAN 4031582366044
Broj porudžbine 00828556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

