

# DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Numéro de commande 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6201

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	290 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Capacité de charge statique	480 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,169 kg

# DURATECH

TOP 065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Numéro de commande 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

