

COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	66 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,14 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, gaiša
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gultnis	Vienas bumbas sacensības
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	16 mm
Pagrieziena rādiuss	41 mm
Grozāms savienojums	82 mm
Kupola diametrs	43 mm

RITENIS

Korpasa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	21 mm
Korpasa platums	21 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	59 mm
Plāksnes platums	47 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	35 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	46 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689

Pasūtījuma numurs 00032260
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

