제품 정보

MAXTECH

UAR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	300 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.21 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	롤러 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	44.4 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

주문 번호 00029592

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH