

KAPPA LOAD

9658MOP150P64 HL80

EAN 4031582428759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Bokwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	3000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	205 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
	✓

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	140 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	140 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	15 mm

KAPPA LOAD

9658MOP150P64 HL80

EAN 4031582428759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

