

## AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| CO2-kibocsátás (3. kategória)     | 0.85                        |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 75 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 150 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,31 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 43 mm                       |

## VÁZ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja    | Széles             |
| Forgócsapágó    | Kétsoros golyó     |
| Szín            | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz     | 24 mm              |
| Körbeforgás     | 160 mm             |
| Kupola átmérője | 43 mm              |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén            |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi    |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)    |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 75 mm                   |
| Futófelület szélessége       | 25 mm                   |
| Test szélessége              | 25 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A              |

## SZERELVÉNY

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat                                                           |
| Csavar furat átmérője | 11 mm                                                                 |
| Tippek                | A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. |

# AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424

Rendelési szám 00004327

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

