

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Número de pedido 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistencia a la corrosión ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Stylea

Tipo Rueda giratoria Rueda

Capacidad de carga a 3 km/h 50 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 40 °C

Altura total 72 mm

Ancho total 46 mm

Peso total 0,124 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	65 mm
Ancho de Banda de rodadura	7 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	53 mm
Interferencia de giro	106 mm
Diámetro del domo	32 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con anillo de agarre, con collarín
Diámetro del Espiga	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870
Número de pedido 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

