

NOVATECH

ITB 200X50-Ø30 HL54

EAN 4031582397963

Номер на поръчката 00861404



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Алуминий |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Разстъргване с Шпонков канал |
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 200 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 30 mm |
| Дължина на центъра | 54 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Novatech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 960 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 800 kg |
| Статичен Товароносимост | 1600 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 1,201 kg |

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

