제품 정보

PURETECH

PIR080x35-Ø12 HL44,4 AZUL

EAN 4031582429749



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	롤러 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	80 mm
트레드 폭	35 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	44.4 mm
트레드의 경도(A)	85 Shore A

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●○○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	70 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	140 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.2 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIR080x35-Ø12 HL44,4 AZUL

EAN 4031582429749

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH