



L'immagine può differire dal prodotto originale

#### RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Colatura                         |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Giallo miele (RAL1005)           |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 250 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 80 mm                            |
| Asse diametro del foro      | 25 mm                            |
| Lunghezza mozzo             | 92 mm                            |
| Larghezza corpo             | 80 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                       |

#### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

#### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Novatech                                 |
| Standard                            | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h                    | 2160 kg                                  |
| Portata a 6 km/h                    | 1800 kg                                  |
| Portata statica                     | 3600 kg                                  |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                    |
| Peso complessivo                    | 9,22 kg                                  |

# NOVATECH

FTP 250X80-Ø25 HL92

EAN 4031582319415

Numero d'ordine 00800997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

