

# ELASTECH

IFP160X50-Ø20

EAN 4031582319811

Номер замовлення 00805136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Матеріал тіла           | Алюміній                                      |
|                         | м'який  |
| Матеріал протектору     | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник               |
| Захист різьби           | Без різьби                                    |
| Діаметр                 | 160 mm  |
| Протектор               | 50 mm   |
| Діаметр отвору Вісь     | 20 mm   |
| Довжина хаба            | 60 mm   |
| Ширина тіла             | 50 mm   |
| Твердість Протектор (A) | 68 Прибережна A                               |

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Elastech                              |
| Тип                                | Колесо                                |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год      | 350 kg                                |
| Обвантажопідйомність 6 км/год      | 280 kg                                |
| Статичний Вантажопідйомність       | 700 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C                                 |
| Загальна вага                      | 1,204 kg                              |

# ELASTECH

IFP160X50-Ø20

EAN 4031582319811

Номер замовлення 00805136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

