


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	310 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	150 mm
Largura geral	128 mm
Peso geral	8,45 kg

SUPORTE

Offset	32 mm
Raio giratório	90 mm
Interferência giratória	180 mm
Diâmetro do dome	112 mm

RODA

Rolamento	Cubo não maquinado
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	30 mm
Largura do corpo	30 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	112 mm
Largura da placa	112 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	92 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	92 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Número de encomenda 00800106

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

