

ZETA STAINLESS

8671TOO160P63

EAN 4031582313581

订单号 00830135



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Zeta stainless
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	640 kg
不锈	✓
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-30 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	200 mm
总宽度	96 mm
总重量	3.115 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺, 重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	55 mm
旋转半径	135 mm
转向干涉	270 mm
圆顶直径	96 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	74 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	74 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ZETA STAINLESS

8671TOO160P63

EAN 4031582313581
订单号 00830135



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

