

# PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	150 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,89 kg

## KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Zinek odlévaný
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola	Kovová
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8,3 mm
Délka náboje	35,5 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrдость Běhoun (A)	75 Obuv A

# PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Objednáací číslo 00024890  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

