

# AGILA

2475YGO050P30-11

EAN 4031582356373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                             |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi   |
| Portata a 3 km/h                    | 50 kg                             |
| Elettricamente conduttivo           | Sì                                |
| Inossidabile                        | No                                |
| Portata statica                     | 100 kg                            |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                            |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                             |
| Altezza totale                      | 69 mm                             |
| Larghezza complessiva               | 43 mm                             |
| Peso complessivo                    | 0,17 kg                           |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Passivato blu             |
| Disassamento              | 24 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 82 mm                     |
| Ingombro di piroettamento | 164 mm                    |
| Diametro cuffia superiore | 41 mm                     |

## RUOTA

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica, elettroconduttiva   |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano                         |
| Colore Ruota                | Grigio argento (simile a RAL7001)        |
| Parafili                    | Senza parafili                           |
| Diametro                    | 50 mm                                    |
| Larghezza battistrada       | 20 mm                                    |
| Larghezza corpo             | 20 mm                                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                               |

## FISSAGGIO

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite                                                             |
| Diametro del foro | 11 mm                                                                     |
| Suggerimento      | Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. |

# AGILA

2475YGO050P30-11

EAN 4031582356373

Numero d'ordine 00029416

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

