INFORMAZIONI DI PRODOTTO

DURATECH

TOP 082x54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	82 mm
Larghezza battistrada	54 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	54 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6204ZV

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●●
Rumore	●●○○○
Attrito	●●●●●
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	600 kg
Portata a 6 km/h	480 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 082x54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583

Numero d'ordine 00804208

Disegni del prodotto





