PRODUKTINFORMATION

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8 mm
Navlængde	36,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Supratech
CO2-udledning (scope 3)	0.99
Type	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

Bestillingsnummer 10010291

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH