INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	48 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Numéro de commande 00030948

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH