

KAPPA LOAD

9650FTP125P63 CL67

EAN 4031582348712
Bestelnummer 00838859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	660 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	550 kg
Statisch draagvermogen	1100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	170 mm
Totale breedte	110 mm
Totaal gewicht	5,413 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	48 mm
Zwenk radius	112,5 mm
Draaicirkel	225 mm
Diameter koepel	111 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA LOAD

9650FTP125P63 CL67

EAN 4031582348712
Bestelnummer 00838859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

