

## ZETA STAINLESS

8677UFX160P63

EAN 4031582313819  
Broj porudžbine 00829497

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta stainless
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12533 - Tockoviza teske terete
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Nosivost na 6 km/h	240 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	3,205 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Siva/ne-označavanje
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	46 mm
Širina tela	46 mm
Teškoća gazaćeg omotac (A)	64 Šešelj A

## KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	55 mm
okretni radijus	161 mm
Otpor okretanju	322 mm
Prečnik kupole	96 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	74 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	74 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# ZETA STAINLESS

8677UFX160P63

EAN 4031582313819  
Broj porudžbine 00829497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

