

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Objednáací číslo 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ krytu	Kolo
Nosnost 3 km/h	900 kg
Statický Nosnost	1800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,547 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	88 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	90 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613
Objednáací číslo 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

