

AGILA

2470DIK050B10-11X31

EAN 4031582300598

Objednávací číslo 00004472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statický Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	72 mm
Celková šířka	43 mm
Celková hmotnost	0,238 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka těla	19 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	24 mm
Radius otočení	49 mm
Otočné rušení	98 mm
Průměr otočné kamery	41 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm
Délka Přírubový čep	31 mm

AGILA

2470DIK050B10-11X31

EAN 4031582300598
Objednáací číslo 00004472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

