



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○   |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Novatech |
| Tipus                      | Aro      |
| Conducció elèctrica        | No       |
| Inoxidable                 | No       |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C    |
| Pes total                  | 9,04 kg  |

#### RODA

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Material corporal                   | Ferro Colat       |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos    |
| El Bearing                          | Roda amb pestanya |
| Diametralització                    | 250 mm            |
| Banda de rodadura ample             | 80 mm             |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 80 mm             |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A        |
| Cercle de forats de Cielo           | 112 mm            |
| Fitting Diàmetre del forat          | 15 mm             |
| Apte per                            | komatsu           |

#### FITACIÓ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Pern muntant la quantitat de forats | 5 |
|-------------------------------------|---|

