

LINEA LIGHT

5920UAI065L51-10 RAL9002

EAN 4031582419252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
---------------	-----------

Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
-----------------	-----------

Slijtage	● ● ● ○ ○
----------	-----------

Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○
-----------------------	-----------

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea light
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	60 kg
Statisch draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	46 mm
Totaal gewicht	0,103 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	13,9 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Zwenk radius	56 mm
Draaicirkel	112 mm
Diameter koepel	23 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA LIGHT


5920UAI065L51-10 RAL9002

EAN 4031582419252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Deutscher
Ontwerper
Club



Interzum
Award



IF
Design
Award