

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941
Bestelnummer 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

| | |
|-------------------------------|---|
| Wielkern materiaal | Zink gegoten |
| | zacht |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager | Precisie kogellager, roestvrij |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Asgatdiameter | 8 mm |
| Naaf lengte | 35,5 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 75 Shore A |

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Elastech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 150 kg |
| Statisch Draagvermogen | 300 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totaal gewicht | 0,679 kg |

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941
Bestelnummer 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

