


# NOVATECH

RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069  
Bestelnummer 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Novatech                      |
| Behuizingstype               | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 700 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 840 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 1400 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,674 kg                      |

## WIEL

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Materiaal wielkern            | Niet gedefinieerd    |
| Materiaal loopvlak            | Polypropyleen, zacht |
| Diameter                      | 78 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 78 mm                |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A           |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D           |
| Diameter Kogellager           | 47 mm                |
| Breedte Kogellager            | 16 mm                |

## TECHNISCHE TEKENINGEN

