

AGILA STAINLESS

7470PJO100P30-13

EAN 4031582350166

Número de comanda 00036322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 80 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 160 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 135 mm

Àmplia general 60 mm

Pes total 0,503 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis

Roda de color Verd de plata (RAL7001)

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 100 mm

Banda de rodadura ample 32 mm

Corporació ample 32 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPORT

Material Inoxidable, mitjà

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Inoxidable

Desplaçament 38 mm

Scio de giro 88 mm

Sterferencia de giro 176 mm

Dome Dictel 60 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 13 mm

Col·lecció Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

AGILA STAINLESS

7470PJO100P30-13

EAN 4031582350166

Número de comanda 00036322

DIBUIXOS TÈCNICS

