

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Numéro de commande 00063071



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	53 mm
Rayon d'encombrement	90.5 mm
Diamètre d'encombrement	181 mm
Diamètre du dôme	98 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	800 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	98 mm
Poids	1.4 kg

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Numéro de commande 00062071

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

