

BASETECH

POR080X34-Ø12 WHITE

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Statický Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,102 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44,4 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

BASETECH

POR080X34-Ø12 WHITE

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

