

# BASETECH

POR080X34-Ø12 WHITE

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Basetech                     |
| Typ                         | Kolo                         |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 125 kg                       |
| Statická Nosnost            | 250 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková hmotnost            | 0,102 kg                     |

## KOLO

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Materiál středu         | Polyprpylen            |
| Materiál běhounu        | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko                 | Valivé ložisko         |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra            |
| Průměr                  | 80 mm                  |
| Šířka Běhoun            | 34 mm                  |
| Průměr otvoru pro šroub | 12 mm                  |
| Délka náboje            | 44,4 mm                |
| Tvrdost Běhoun (D)      | 65 Shore D             |

# BASETECH

POR080X34-Ø12 WHITE

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

