

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Broj porudžbine 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●●

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Stylea

Tip Okretanje Tocak

Standard EN12528 - tockovi za namestaj

Nosivost na 3 km/h 80 kg

Statički Nosivost 160 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -10 °C

Opseg temperature (maksimalni) 40 °C

Sveukupna visina 76 mm

Ukupna širina 64 mm

Ukupna težina 0,122 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	10 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

## KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Beli aluminijum (RAL9006)
okretni radijus	60 mm
Otpor okretanju	120 mm
Prečnik kupole	22 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993  
Broj porudžbine 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

