

RADIATA

994TETP080P64

EAN 4031582423471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Radiata
Typ	Kolečko
Nosnost 3 km/h	1500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	166 mm
Celková hmotnost	24,063 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Průměr otáčení	400 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	175 mm
Šířka plotny	140 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	140 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	15 mm

RADIATA

994TETP080P64

EAN 4031582423471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

