

PURETECH

DVR160X40-Ø20 HL58

EAN 4031582442458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ○ ○ ○

Resistència a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS Bàsiques

Nom del producte Puretech

Tipus de carcassa Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 135 kg

Tracidad de carga estàtica 270 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,993 kg

RODA

Material corporal Acero de huellas

Material de la banda de rodadura Goma massissa negres, negres

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 160 mm

Banda de rodadura ample 40 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 20 mm

Longitud del cub 58 mm

La duresa del Banda de rodadura 85 Shore A (A)